


ビニールカーテン



《レジ前や受付窓口等に!》 非防災透明ビニールカーテン

(防災製も特注品で製作可能です)
厚さ: 0.3mm

★特寸サイズの
製作も可能です。
サイズ・数量を
ご確認のうえ
お問合せください。



ビニールカーテン1

ビニールカーテン2


ビニールパーテーション



軽量の間仕切りパイプに透明シートを取り付けるビニールパーテーション。ビニールシートは簡単に取り外し可能。

材質: 枠/塩ビパイプ製
ビニールシート/軟質ビニール製 厚さ: 0.3mm

軽量
組立簡単



ビニールパーテーション

フェイスシールド N

- スーパークリアPET樹脂を採用!
シールドにスーパークリアPET樹脂を採用し、他のシールドに比べ透明性が高く、視認性が良く、眼の疲労をやわらげます。
- 装着しやすく、外しやすいマジック式!
マジック式を採用し、フィット感を調整できるため、長時間の装着でも疲れにくい仕様です。
- 衛生的なシールド交換仕様!
シールドは0.5mmの厚手を採用しており、装着時の安定感が非常に高く、別売で交換用シールドをお買い求めできます。
- ブルーカラーバンドで男女兼用!
男女兼用を想定したブルーカラーバンドを採用。一般的な受付業務時等さまざまなシーンにマッチします。



フェイスシールドN 交換用シールド (10枚入り NとNT兼用)

ヘルメット装着用 フェイスシールド NT

- スーパークリアPET樹脂を採用!
シールドにスーパークリアPET樹脂を採用し、他のシールドに比べ透明性が高く、視認性が良く、眼の疲労をやわらげます。
- ヘルメットの上からの装着仕様!
建築現場や工場での作業など、ヘルメットを装着するシーンでの飛沫対策に有効です。
- 洗浄出来るので衛生的!
バンド・クリップ・シールド全てのパーツが洗浄可能な為、衛生的にご使用いただけます。
- シールド交換仕様
シールドは0.5mmの厚手を採用しており、装着時の安定感が非常に高く、別売で交換用シールドをお買い求めできます。



本製品はバンドが巻かれる部分の周長が76cm-85cmのヘルメットに対応しています。

フェイスシールドNT 交換用シールド (10枚入り NとNT兼用)

表情が見える 快適透明マスク マウスシールド MK

- 高耐久くもり止め+高透明PET製
最上級のくもり止め性能と高透明性を備えたPET素材を採用しました。◎耳ひもの長さを自由に調節できます。
- いろいろな用途に使用可能
接客・介護・調理・現場作業等、さまざまな場面で活躍します。
- 安全性の高い山型形状
透明カバーを山型形状に設計。口元から鼻まで高い飛沫防止効果。
- 高い清涼感
顔との接点が少なく化粧崩れを防ぎ、顔の表情も視界も妨げません。
- セット内容: 1セット10枚



マウスシールドMK

使い捨て フェイスシールド

- 男女兼用でもしっかりフィット!
- 紙製簡易フェイスシールド
- 素材: PETシート・紙
- サイズ: W334mm × H255mm※
- 窓サイズ: W265mm × H170mm※
- ※組立前・ベルト含まず。
- セット内容: 1セット100枚



※あくまでも医療現場で不足しているフェイスシールドの代替品として使用していただく副次的なものとなります。

フェイスシールド

特約販売店

ウイルス感染予防対策用品

ウイルス感染防止と対策を周知して感染拡大を防ぎましょう




段ボールとPETシートの
ワイドパーテーション

飛沫防止パーテーション

ワイドなサイズでしっかり予防!

同サイズアクリルパーテーションの約1/3の軽さ!



パーテーションA パーテーションB パーテーションC

【セット内容】

【組み立て方】


※組み立て説明書が付きま

■素材: PETシート・ダンボール

アクリル飛沫防止パーテーション 折りたたみタイプ

- ・透明度が高いアクリル透明3mm仕様
- ・畳んで収納できる折りたたみタイプ
- ・書類の受け渡しができる開口仕様
- ・開いて置くだけで工事不要

受け渡し用開口サイズ: 幅250mm x 高さ100mm



★アクリル飛沫防止パーテーションは特寸サイズの製作も可能です。サイズ・数量をご確認の上お問合せください。

アクリル飛沫防止パーテーション 差し込みタイプ


- ・透明度が高いアクリル透明3mm仕様
- ※足部材は8mmを使用しています。
- ・設置場所を選ばない差し込みタイプ
- ・オフィス・食堂等の間仕切りに最適
- ・足を差し込んで置くだけで工事不要

ウイルス感染予防 《シンプルでわかりやすいイラストや文字でしっかりと注意喚起》

標識・ステッカー・標示テープ・たれ幕・横幕

プラスチック製 標識


サイズ：600×450㎥ 材質：クリーンエコボード製(穴4スミ)



マスクの着用をお願いします。

新型コロナウイルス感染症予防のため、ご理解とご協力をお願いします。

CB1



新型コロナウイルスを 防ごう！


マスク着用
手指の正しい洗い方を
確認してください。

正しい・消毒
手洗い・消毒の効果を
高めます。

定期的な換気
室内を換気し、空気を
入れ替えます。

換気のお話し
換気扇の回数を増やして
換気してください。

CB2



3密 避け ましょう！


① 密着の無い
密閉空間

② 多数の集まる
密集場所

③ 密着の会話や声による
密接場面

新型コロナウイルス対策として感染発生
を防止することが重要です。
日々の生活で3つの「密」が重なると
感染のリスクが高まります。


CB3



ごまめ、新型コロナウイルス対策に
正しく手を洗いましょう！

1. 手の平をしっかりと洗う
2. 指の間をしっかりと洗う
3. 手の甲をしっかりと洗う
4. 親指の付け根をしっかりと洗う
5. 手の甲をしっかりと洗う
6. 手の指先をしっかりと洗う

CB4




お願い

・発熱等の風邪の症
状がある方は現場内
への入場をお控え願
います。

・ご入場時はマスクの
着用をお願いします。

CB5



お願い

マスク着用して
いない方は
立入禁止

CB6

壁用ステッカー(シール)

サイズ：300×200㎥ 材質：塩ビステッカー製



マスク着用
WEAR MASK

CBS11



手洗い励行
BE SURE TO WASH HANDS

CBS12



新型コロナウイルス対策に
ごまめ、正しく
手を洗いましょう！

1. 手の平をしっかりと洗う
2. 指の間をしっかりと洗う
3. 手の甲をしっかりと洗う
4. 親指の付け根をしっかりと洗う
5. 手の甲をしっかりと洗う
6. 手の指先をしっかりと洗う

CBS13



新型コロナウイルスを
防ごう！

マスク着用
手指の正しい洗い方を
確認してください。

正しい・消毒
手洗い・消毒の効果を
高めます。

定期的な換気
室内を換気し、空気を
入れ替えます。

換気のお話し
換気扇の回数を増やして
換気してください。

CBS14



手指の消毒に
ご協力をお願いします

PLEASE DISINFECT
YOUR HANDS

CBS15



換気のため
開放中

We will have windows and
doors open for ventilation.

CBS16

横幕

サイズ：450×1800㎥
材質：ターポリン製
(4スミ中央上下6ヶ所に補強ハトメ加工・紐付)



新型コロナウイルス 感染を防ごう！

マスクの着用
手洗い、うがいの励行
2m間隔を空ける

横幕30

布製横幕(ジャンボタイプ)

サイズ：900×5400㎥ 材質：布製(天竺木綿)
仕様：穴12個、ハトメ付、周囲6%φロープ縫い込み加工、紐12本付



新型コロナウイルス感染を防ごう！

①マスク着用 ②手洗い、うがいの励行 ③2m間隔を空ける

布製横幕601

たれ幕

サイズ：1800×450㎥
材質：ターポリン製
仕様：上下硬質パイプ・紐付



新型コロナウイルス 感染を防ごう！

2m間隔を空ける
手洗いやうがいの励行
マスクの着用

たれ幕50



新型コロナウイルス 感染を防ごう！

NEW CORONA 対応
①マスク着用 ②手洗い、うがいの励行 ③2m間隔を空ける

たれ幕51

床用ステッカー

サイズ：200×300㎥
材質：塩ビステッカー製
(表面に透明フィルム
ラミネート加工)



2メートル距離をあげましょう！
Social Distance


CBS1

足形ステッカー

サイズ：260×85㎥(片足)
材質：塩ビステッカー製
カラー：黄・赤・青・緑・黒 ※2枚1組



CBS2 CBS3 CBS4 CBS5 CBS6



床貼り用ガードテープ

材質：塩ビステッカー製(表面に透明フィルムラミネート加工)

50%巾 サイズ：50%巾×100m巻



テープ101 (50巾) テープ102 (50巾) テープ107 (50巾) テープ108 (50巾) テープ109 (50巾)

100%巾 サイズ：100%巾×100m巻



テープ101 (100巾) テープ102 (100巾) テープ107 (100巾) テープ108 (100巾) テープ109 (100巾)

標示テープ 糊あり

◎糊のはみ出しや、糊残りが少ない設計 ◎手切りOK(刃物不要)
材質：PEクロス(厚さ0.14㎥)



●ソーシャルディスタンス
サイズ：75%×10m巻
印刷ピッチ：340%
ラベル使用：約27枚

標示テープ1



●こちらでお待ちください
サイズ：50%×10m巻
印刷ピッチ：340%
ラベル使用：約27枚

標示テープ2



●マスク着用
サイズ：50%×10m巻
印刷ピッチ：204%
ラベル使用：約47枚

標示テープ3



●消毒済
サイズ：50%×10m巻
印刷ピッチ：204%
ラベル使用：約47枚

標示テープ4

ワンタッチ取付標識

サイズ：600%×450% (標識面500×450%)
材質：ターポリン製 マジックテープ付
(下部2ヶ所ハトメ付)




単管たれ幕95



単管たれ幕96

コーンカバー

サイズ：上部90%×下部350%
×高さ650%
材質：塩化ビニール製(厚さ0.2%)



コーンカバー110
コーンカバー111
コーンカバー112